

# Vhodni modul CPX-8DE-D

Številka dela: 541480

FESTO

s kanalno usmerjeno diagnozo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	45 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	Odvisen od priključnega bloka
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 8 Kanalna diagnostika 8 Status kanala
Diagnoza	Kratek stik/preobremenitev na kanal
Parametriziranje	Vklopni čas Podaljšanje časa signala Obnašanje po kratkem stiku Nadzor modula
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 15 mA
Število vhodov	8
Karakteristike vhodov	IEC1131-T2
Preklopni nivo	Signal 0: $\leq 5$ V Signal 1: $\geq 11$ V
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Čas vhoda	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms s parametriranjem)
Maks. preostali tokovni vhodi na modul	0,7 A
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	ne
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal