



T-vtična vez NEDU-M8D3-M12T4

Številka dela: 541597

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Pogostost priključevanja	500
Območje obratovalne napetosti AC	60 V
Območje obratovalne napetosti DC	60 V
Imenska obratovalna napetost AC	60 V
Imenska delovna napetost DC	60 V
Tokovna obremenitev	4 A
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm pri M8 0,5 Nm pri M12
Masa izdelka	16,9 g
Električni priključek	po EN 60947-5-2 Vtič / vtičnica M12x1 / M8x1 4-polni / 3-polni
Način pritrditve	za uvitje
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) kroman nikljan
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)-ojačan
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen