

# Robustna cev PAN-R-6X1,1-SI

Številka dela: 541675

FESTO

zunanj kalibrirana, za visoke tlake do 20 bar, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	21 mm
Notranji premer	3,8 mm
Min. polmer krivljenja	16 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 3,5 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 35 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 507,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,0174 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 6 mm
Barva	srebrna
Trdota v Shore	D 62 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A