

Robustna cev PAN-R-8X1,5-SI

Številka dela: 541676

FESTO

zunanj kalibrirana, za visoke tlake do 20 bar, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Zunanji premer | 8 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 29 mm |
| Notranji premer | 5 mm |
| Min. polmer krivljenja | 20 mm |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 3,5 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 35 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 507,5 psi |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -30 ... 80 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,0316 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm |
| Barva | srebrna |
| Trdota v Shore | D 62 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-A |