

# Razdelilni modul MS12N-FRM-G

Številka dela: 541682

FESTO

za razdelitev stisnjenega zraka brez protipovratne funkcije.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	25.000 ... 42.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	3.000 g
Pnevmatični priključek 1	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 2	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 3	2 NPT
Pnevmatični priključek 4	1 NPT
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij