


# Modul vmesnega položaja DADM-DGC-40-A

Številka dela: 541702

FESTO

primeren za linearni pogon DGC.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Maks. čas zasuka	300 ms
Ponovljivost	0,02 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	970 g
Način pritrditve	vpet na valj DGC
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijak prislona	Jeklo cinkan
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, ročica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sponka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, matica	Jeklo cinkan
Fino nastavljanje	4 mm
Način delovanja	dvosmerni