


# Kroglična pipa

## VZBA-R12-63-32T-F0304-R

Številka dela: 542010

FESTO

v izvedbi iz nerjavnega jekla, 3-potna kroglična pipa z notranjim navojem, T izvrtina 90 in 180 stopinj, z vmesnikom ISO 5211 za montažo na zasučne pogone DRD, DRE in DAPS.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	3-potna kroglična pipa T izvrtina
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1/2
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F03 F04
Notranji premer	12,5 mm
Imenski premer DN	15
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	8 Nm
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Temperatura medija	-10 ... 140 °C
Pretok Kv, T izvrtina, kotna	4,8 m <sup>3</sup> /h
Pretok Kv, T izvrtina, ravna	8,3 m <sup>3</sup> /h
Toleranca pretoka Kv	+/- 20 %
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Informacije o materialu tesnil	PTFE
Informacija o materialu, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Informacije o materialu gredi	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	700 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3