


# Povezovalni kabel NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Številka dela: 542129

FESTO

za stikala na valju, položajne pretvornike, tlačna stikala, senzorje pretoka, optične in induktivne senzorje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Standarden
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-5 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm pri M12x1
Min. premer upogiba kabla	52 mm
Masa izdelka	26 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 5-polna, A kodirana
Električni priključek 2	Raven vtič, M12x1, 4-polni, A kodiran
Struktura kabla	4x0,34
Premer kabla	5,2 mm
Dolžina kabla	0,15 m
Imenski presek vodnika	0,34 mm <sup>2</sup>
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	z navojnim vtičem z objemno matico
Barva ohišja	črna
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu vezne matice	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Podatki o materialu vijakov	cinkova tlačna litina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Vtičnica pozlačena Bakrena zlitina Vtič, pozlačen