



Razdelilni modul FRM-Y-D-MAXI

Številka dela: 542186

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Razdelilnik zraka s štirimi priključki, nosilec za dodatne module
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 12 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1->2	20.000 l/min
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 125 V
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	822 g
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij