


# Linijski portal DHSL-DGPL25S-SLT16

Številka dela: 542985

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice in kompaktnega Mini vodila, visoko dinamičen s Soft Stop. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali z popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujoč ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 1.0
Koristno breme	0 ... 2 kg
Pogon Z osi	SLT-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 150 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGPL-25-SPC11
Vrsta pogona Y osi	servopnevmatično
Vmesni položaj, os Y	2-krat
Gib Y osi	0 ... 1.600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 1 mm