


# Linijski portal DHSL-2DGC40-HMP25

Številka dela: 543009

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in modularne strezne osi, dinamičen, natančen, robusten. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 4.0
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	HMP-25
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGC-40
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm