


Pick&Place DHSP-HSP25

Številka dela: 543049

FESTO

Mehanizem, ki ga vodi kulisa, en električni ali pnevmatični pogon za dve smeri gibanja, kompakten in visoko dinamičen. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Pick&Place 1.0
Koristno breme	0 ... 1,6 kg
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	20 ... 70 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	HSP-25
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	52 ... 170 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm