


Linijski portal DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Številka dela: 543050

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z vretenom s krogličnimi vodili, preciznimi in robustnimi. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljeno. Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 4.0
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	DGE-40-SP
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGE-40-SP
Vrsta pogona Y osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm