

Aksialni sklop EAMM-A-D32-32B

Številka dela: 543149

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,6 Nm
Masa izdelka	150 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32A D32C
Koda vmesnika, motor in	32B
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS