


Aksialni sklop EAMM-A-D60-52C

Številka dela: 543164

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	1.020 g
Koda vmesnika aktuatorja	D60A D60C
Koda vmesnika, motor in	52C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS