


Paralelni sklop EAMM-U-E24-40A

Številka dela: 543226
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za električne pogone.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	3,016 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	240 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS