


# Modul elektronika VMPA2-FB-EMG-D2-4

Številka dela: 543334

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnoza	Condition Monitoring Prekinitev žice na tuljavo ventila Kratek stik ventilov Spodnja napetost, ventili
Maks. število ventilskih mest	2
Maksimalno število ventilskih tuljav	4
Lastna poraba toka pri obremenitveni napetosti	23 mA
Lastna poraba toka pri obratovni napetosti	8 mA
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	99 mA do 24 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	18 mA po 24 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	20 g
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS