


Vozlišče Multipol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Številka dela: 543415

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	16 pri monostabilnih ventilih 8 pri bistabilnih ventilih
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	539 g
Električni priključek	Multipol 19-polni Vtič po CNOMO E03.62.530.N
Material, pokrov	PA
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij