


Pnevmatični vmesnik VABA-S6-1-X1

Številka dela: 543416

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F, služi kot adapter med vzporedno povezavo v otoku in serijsko povezavo CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vmesnik ventilskega otoka	Tip 44, VTSA
Diagnoza	Spodnja napetost, ventili
Maks. število ventilskih mest	16 pri bistabilnih ventilih 32 pri monostabilnih ventilih
LED displeji	1 Zbirna diagnoza Status kanala na ventilih
Parametriziranje	Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Nadzor modula
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na ventilski izhod
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 15 mA (napajanje elektronike z obratovalno napetostjo) Tipično 50 mA (bremensko napajanje ventilov)
Maks. napajanje na kanal	0,2 A
Maks. seštevek toka na kanal	4 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri dodatnem napajanju
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	590 g
Električni priključek	Fieldbus preko CPX
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	PA
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij