


# Sklopka

## EAMC-16-20-5-6

Številka dela: 543419

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Premer držala 1           | 5 mm                   |
| Premer držala 2           | 6 mm                   |
| Velikost                  | 16                     |
| Imenska dolžina           | 20 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljuben               |
| Maks. število vrtljajev   | 10.000 1/min           |
| LABS (PWIS) skladnost     | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka  | 0 - 95 %               |
| Temperatura okolice       | -25 ... 60 °C          |
| Masni vztrajnostni moment | 0,28 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosni vrtilni moment   | 1,1 Nm                 |
| Masa izdelka              | 8 g                    |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS           |