


# Baterijski blok FED-501

Številka dela: 543440  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme, z eno funkcijsko tipko.

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	66 mm
Višina	147 mm
Dolžina	187 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	32 Mbyte
Število uporabniških LED	1
Število funkcijskih tipk	1
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	1.024
Sprejemni spomin	32 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	8 stopenj sivine
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	5,6"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,6 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	1.400 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
Tiskalniški vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni

Značilnost	Vrednost
	Priključnica
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Ethernet-vmesnik	Opcijsko, 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 2