


Razdelilni modul MS4-A-IPM-80

Številka dela: 543498

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	124 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Tlačno liti aluminij
Material, povezovalnik modulov	Tlačno liti aluminij
Material, vijaki	Jeklo