



# Navpična tlačna zapirna plošča VABF-S3-1-L1D1-C

Številka dela: 543602

FESTO

za ventilski otok VDMA-01/02, standardna priključna shema po 15407-1, za montažo med povezovalno ploščo in ventilom, napajalni tlak za otok je zaprt.

Demontaža ventila je možna brez izklopa tlaka ventilskega otoka.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-1
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Zapora za 1
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	286 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij