



# Mejno stikalo

## SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

Številka dela: 543865

FESTO

Električen, brezkontakten, PNP, za pogone z utorom za senzorje 8, montaža od zgoraj, z vtičem M5.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel z vtičem M5x0,5 3-polni vrtljiv navoj
Smer izhoda priključka	vzdolž
Pogoji preskušanja voda	Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo
Dolžina kabla	0,3 m
Lastnost vodnika	Standarden + vlečna veriga
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PU) odporno na olje
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor
Masa izdelka	6,3 g
Informacije o materialu ohišja	nikljan Med (medenina) PA TPE-U(PU) visokolegirano jeklo, nerjavno
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68