



# T-vtična vez NEDU-M8D3-M8T4

Številka dela: 544391

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Pogostost priključevanja	100
Območje obratovalne napetosti AC	32 V
Območje obratovalne napetosti DC	32 V
Imenska obratovalna napetost AC	32 V
Imenska delovna napetost DC	32 V
Tokovna obremenitev	2 A
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment	0,3 Nm
Masa izdelka	9,5 g
Električni priključek	po EN 60947-5-2 Vtič / vtičnica M8x1 / M8x1 4-polni / 3-polni
Način pritrditve	za uvitje
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) kroman nikljan
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen