


Sojemalo FKC-50/63

Številka dela: 545240

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50/63
Radialni odstopok +/-	4 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Kratkotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	5.000 N
Dolgotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	5.000 N
Masa izdelka	1.200 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zatič	visokolegirano jeklo
Material, zglob	visokolegirano jeklo
Material, navojni element	Jeklo
Material, plošča	Aluminijeva litina
Material, varovalka	Vzmetno jeklo