


# Tlačni senzor VMPAF-FB-PS-P1

Številka dela: 545354  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	21 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 25 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Natančnost FS	2,5 %FS
Opomba o materialu	Ustreza RoHS