


Priključna plošča VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Številka dela: 545448

FESTO

za ventilski otok MPA-S.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20,2 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	10,5 mm
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Električni priključek	Vtič M8
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 3	M7
Pnevmatični priključek 4	M7
Pnevmatični priključek 5	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij