

Adapter NPFA-A-P18-G14-F

Številka dela: 545922

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	0,9 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, zapirni čep	Ojačan PA
Informacija o materialu, O obroč	NBR
Informacija o materialu, ločevalni element	Jeklo