


Pokrov NECV-S1W37

Številka dela: 545974

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F, za samostojno konfekcioniranje, brez kablo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Področje uporabe	Samo za Multipol priključek ventilskega otoka VTSA/VTSA-F
Masa izdelka	180 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kablo	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	37
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	37
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	3X vijak M4
Električni priključek 2, priključna tehnika	Kabeljski čeveljčki
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Odpornost na nihanje napetosti	1 kV
Vijačni priključek kablo	M20x1,5
Premer kablo	5 ... 13 mm
Imenski presek vodnika	0,08 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA