


Vakuumski sesalni ventil ISV-M10

Številka dela: 545998

FESTO

za vzdrževanje vakuumu, če eden ali več priseskov ne nalega na obdelovanec.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M10
Primernost izmetalnega impulza	$\leq 0,8$ MPa
Primernost za izmetalni impulz	≤ 8 bar
Položaj vgradnje	poljubn
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Potreben sesalni volumski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	18 g
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek 1	M10
Pnevmatični priključek 2	M10
Material, vzmet	visokolegirano jeklo
Material, filter	Sintran bron
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, plovec	POM