



Magnetni ventil

MFH-5/3E-D4

Številka dela: 546037

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 odzračen
Način vklopa	električni
Širina	76 mm
Normalni imenski pretok	4.800 l/min
Obratovalni tlak	3 ... 16 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	18 mm
Dimenzija rastra	82 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 5599-1
Pomožni ročni vklop	s priborom, zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Čas preklopa izključen	290 ms
Čas preklopa vključen	85 ms
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	2.500 g
Električni priključek	preko F-tuljave, potrebno naročiti ločeno
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega izpuha 82	ni združen
Priključek krmilnega izpuha 84	ni združen
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikost 4 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikost 4 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča velikost 4 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikost 4 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikost 4 po ISO 5599-1
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij