



# Magnetni ventil

## MOFHB-3-3/4

Številka dela: 546045  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	5.170 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	17 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Čas preklopa izključen	100 ms
Čas preklopa vključen	70 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	830 g
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran