



Magnetni ventil MOFHB-3-3/4-S

Številka dela: 546052
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	39 mm
Normalni imenski pretok	5.340 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	17 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Krmilni tlak	2,8 ... 8 bar
Čas preklopa izključen	60 ms
Čas preklopa vključen	90 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	930 g
Električni priključek	preko F-tuljave, potrebno naročiti ločeno
Način pritrditve	po izbiri: na PR-letev s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 110	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran