



Osnovni ventil

LCB-3-1/4-B

Številka dela: 546057
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	pnevmatičen
Širina	50 mm
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	6,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Krmilni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	M20x1
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran