



Magnetni ventil

MFHB-3-3/4

Številka dela: 546062
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	39 mm
Normalni imenski pretok	5.340 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	17 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Čas preklopa izključen	60 ms
Čas preklopa vključen	90 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	930 g
Električni priključek	preko F-tuljave, potrebno naročiti ločeno
Način pritrditve	po izbiri: na PR-letev s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran