


Razdelilnik FCK-3-PK-4-N

Številka dela: 546066

FESTO

Kovinska izvedba.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	10 g
Pnevmatični priključek 1	za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje