


Razdelilnik FCK-3-PK-9-N

Številka dela: 546068

FESTO

Kovinska izvedba.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	28 g
Pnevmatični priključek 1	za vtični priključek z notranjim premerom 9 mm z matico
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje