


Vtičnica spojke KD-3/8

Številka dela: 546076
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7,85 mm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.120 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	70 g
Pnevmatični priključek	G3/8