


Plošča regulatorja VABF-S2-1-R2C2-C-6

Številka dela: 546087

FESTO

za ventilski otok VTSA, standardna priključna shema po 5599-2, do maks. 6 bar.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 42 mm |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 5599-2 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pnevmatična vertikalna povezava | Regulator tlaka za 2 |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Izbira manometra | možno |
| Območje regulacije tlaka Mpa | 0,1 ... 0,6 MPa |
| Območje regulacije tlaka | 1 ... 6 bar |
| Območje regulacije tlaka psi | 14,5 ... 87 psi |
| Vstopni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Vstopni tlak 1 Mpa | 0,05 ... 1 MPa |
| Vstopni tlak 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaščite | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 640 g |
| Vrsta pritrditve višinske povezave | na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči |
| Priključek manometra | z držalno spojko |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, posluževalni del | PA |
| Material, ohišje regulatorja | Tlačno liti aluminij |