


Kotna priključna plošča VABF-S2-1-A1G2-N38

Številka dela: 546098

FESTO

za ventilski otok VTSA , delovna priključka 2 in 4 preusmerjena za 90°.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	176 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij