


Modul železne vrednosti MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Številka dela: 546224

FESTO

za proporcionalno tehniko.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz aktivne železne vrednosti	Rumena LED
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Območje obratovalne napetosti DC	20 ... 30 V
Upornost vhoda zunanjega vhoda železne vrednosti	tip. 100 kOhm
Upornost vhoda železne vrednosti	3 kOhm
nastavljiva izhodna napetost	0 ... 10 V
Moč pri 24 V DC	1,5 W
Maks. izhodni tok	27 mA
Preostala valovitost	10 %
Napetost zunanjih vhodov železne vrednosti	0 ... 10 V
Napetost napajanja nastavljanja železne vrednosti	10 ... 10,6 V
Tok napajanja nastavljanja železne vrednosti	6 ... 6,36 mA
Potenciometer zunanjega vhoda železne vrednosti	2,5 ... 10 kOhm
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	80 g
Presek priključka	2,5 mm ²
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	s H letvijo