

Kompaktni valj

ADVU-1/2"-1/2"-A-P-A

Številka dela: 546341

FESTO


za brezdotično zaznavanje.

Batnica z zunanjim navojem.

Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 0,5 " |
| Premer bata | 1/2" |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Obratovalni tlak | 17,4 ... 145 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -4 ... 176 °F |
| Udarna energija v končnih legah | 0,0516 J |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 11 lbf |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 15 lbf |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 0,282 oz |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 0,529 oz |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 3,069 oz |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 0,071 oz |
| Pnevmatični priključek | UNF10-32 |
| Obratovalni tlak [psi] | 17,4 ... 145 psi |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU) NBR |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje |