

# Kompaktni valj


## ADVU-3/4"-1 1/2"-P-A

Številka dela: 546361

FESTO

za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušta. Dobavljiv do 2011.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1,5 "
Premer bata	3/4"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	14,5 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,1033 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	32 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	42 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	0,705 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,811 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	5,256 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,212 oz
Pnevmatični priključek	UNF10-32
Obratovalni tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje