

# Osnovni ventil LOE-D-MIDI-U


Številka dela: 546427

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, s kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Midi
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	3,72 oz(l)
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	0 ... 240 Psi
Minimalni tok naoljevalnika	0,28 cfm
Normalni imenski pretok	192,5 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 ... 140 °F
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	14 ... 140 °F
Temperatura okolice	14 ... 140 °F
Masa izdelka	22,05 oz
Način pritrditve	s priborom
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, lonček	PC