

# Osnovni ventil LFMA-D-MINI-A-U

Številka dela: 546441

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	Mini
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 $\mu\text{m}$
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	21 psi...180 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	33,8 °F...140 °F
Temperatura okolice	14 °F...140 °F
Vsebnost preostalega olja	2,7E-07 oz/yd <sup>3</sup>
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	7032 unča