

Osnovni ventil LR-D-7-MINI

Številka dela: 546452

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojnih priključnih plošč.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Mini |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | neposredno krmiljen membranski regulator |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/8 |
| Obratovalni tlak | 13,8 ... 240 Psi |
| Območje regulacije tlaka | 6,9 ... 105 Psi |
| Maks. tlačna histereza | 3 Psi |
| Normalni imenski pretok | 35 cfm |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | 14 ... 140 °F |
| Temperatura okolice | 14 ... 140 °F |
| Masa izdelka | 12,25 oz |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | činkova tlačna litina |