

# Osnovni ventil LFR-D-7-MIDI

Številka dela: 546463

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Izstopni tlak maks. 7 bar, brez manometra, stopnja filtriranja 40µ.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                  | Midi   |
| Serija                                    | D  |
| Varovanje vklopa                          | Vrtljiv gumb z zaskočko  |
| Položaj vgradnje                          | pravokoten +/- 5°  |
| Stopnja filtriranja                       | 40 µm  |
| Izpusk kondenzata                         | vrtljiv ročno  |
| Konstruktivna zgradba                     | Filter-regulator z manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata                 | 1,462 oz(l)  |
| Zaščita lončka                            | Kovinski zaščitni koš  |
| Prikaz tlaka                              | Pripravljen za G1/4  |
| Obratovalni tlak                          | 13,8 ... 240 Psi   |
| Območje regulacije tlaka                  | 6,9 ... 105 Psi  |
| Maks. tlačna histereza                    | 3 Psi  |
| Normalni imenski pretok                   | 73,5 cfm   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inertni plini          |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladiščenja                  | 14 ... 140 °F  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu          | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini           |
| Temperatura medija                        | 14 ... 140 °F  |
| Temperatura okolice                       | 14 ... 140 °F  |
| Masa izdelka                              | 31,5 oz  |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                          |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Material, ohišje                          | cinkova tlačna litina  |
| Material, lonček                          | PC   |