

# Dvojni priključek E-G3/4-3/4NPT

Številka dela: 546549  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z dvema tesnilnima obročema.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	17,9 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	60 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	32 Nm
Imenski pritezni moment	45 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	164,88 g
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS