


# Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Številka dela: 546551

FESTO

na eni strani z notranjim, na drugi strani z zunanjim navojem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	19,05 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	32 Nm
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 2	60 Nm
Masa izdelka	98,13 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC
Material, ohišje	Jeklo, cinkano